

特点

- 紧凑型开关设计
- 通过 2in npt 螺纹外部安装
- 提供高温型号
- 用户可配置 **N/O**（常开）或 **N/C**（常闭）

RS Pro 外部开关、不锈钢、单极常开、浮动、1m、300V、300V

RS 号: 174-8429



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro 开关是水平安装开关。它采用 ss 304 和 316 制造、可在最小 0.8 sg 的液体中使用。安装该设备，通过指向下方的导向箭头（而不是常见的向上箭头）反转开关作用的方向。它提供 100cm 引线、din 43650 插头和插座或 M12 圆形连接。电缆套件可与 M12 连接型号一起使用

一般规格

设备类型	浮动
开关输出	单极常开
联系人表单	常开/常闭
主体材料	不锈钢
浮动 sg	0.7
最小液体 sg	0.8
应用	控制泵作为指示器的警报

电气规格

最大交流电压	300V
最大直流电压	300V
最大电流	500mA
最大压力	5bar
最大切换功率	50VA
额定电流	0.5A
电缆导线材料	镀锡铜
电缆护套材料	xlpe

机械规格

安装类型	水平外部
电缆长度	1m
电缆尺寸	17/0.10 - AWG22
安装螺纹	1/2 英寸 npt

操作环境规格

最高工作温度	120°C
--------	-------

认证

合规性 / 认证	rohs 合规性证书
----------	------------



Mechanical Dimensions

