



**MADE IN
GERMANY**



Artikelnummer 1153680100

EAN 4007123654482

BESCHREIBUNG

- Spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Äußerst robust, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -30 °C bis +80 °C.
- Qualitätssteckdosen nach VDE 0620-2-1.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V mit selbstschließenden Deckeln.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	CEE 400 V / 16 A / 3P+N+PE (5p) Steckdosen	3
Kabellänge	1 m	Schutzkontakt-Steckdosen	3
Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G1,5	Stecksystem Steckdose	Typ F (Schutzkontakt)
Kabelfarbe	schwarz	Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit	Zuleitung mit Stecker
Max. Strombelastbarkeit	16 A	Stecksystem Stecker	CEE 16 A 3P+N+PE (5p) 400 V
FI-Schalter	Ohne	Schutzart (IP)	IP44
Absicherung	Ohne		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Verpackung	Neutraler Karton	Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	26 cm x 26 cm x 17 cm
VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	1,76 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	1,75 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	26 cm x 26 cm x 17 cm

LIEFERUMFANG

Kompakter Stromverteiler BSV 3 LS E/16 2 IP44