

Maximal effektivitet och högre kvalitet

Etikettskrivaren M210



BMP21-PLUS efterföljare

Nu med utstansade etiketter och ännu fler material för att klara av även de tuffaste etikettutskrifterna på plats. Med funktionen för smart automatisk formatering på etikettskrivaren M210 behöver du bara sätta i en materialkassett och börja skriva ut.

- **Uppdaterat namn. Förbättrad upplevelse.**

Designa, skapa och skriv ut fristående via ett intuitivt tangentbord. Återanvänd och anpassa lokalt sparade etiketter, och skapa etiketter från grunden med inbyggda designguider.

- **Pålitliga etiketter.**

Nu med både utstansade storlekar och kontinuerliga etiketter i 90+ kassetter, fyllda till brädden med pålitliga, testade och dedikerade etikettmaterial som sitter fast och förblir läsbara på alla ytor och i alla miljöer.

- **Tuff men lättanvänd.**

Det går snabbt att byta kassetter i skrivaren enligt principen montera-lås fast-skriv ut. Den väger bara 0,7 kg och den klarar fall från 1,8 m och stötar utan problem.



Etikettskrivaren M210

Artikelnr.	Beskrivning
152260	M210 Etikettskrivare - Kartongförpackning
152262	M210 Etikettskrivare - Kartongförpackning - Ryska

Denna skrivare levereras i en kartong med en snabbstartguide och materialkassetten M21-750-499.

M210 Startkit

Artikelnr.	Beskrivning
311307	M210 Skrivarkit EU
311310	M210 Skrivarkit RYSKA
311308	M210 Skrivarkit UK
311309	M210 Skrivarkit USA

Detta kit innehåller en hård väska med en M210 skrivare, ett litiumjonbatteri och en strömsladd.

M210 Applikationskit

Artikelnr.	Beskrivning
311311	M210 EI-kit EU
311317	M210 EI-kit Ryska
311312	M210 EI-kit UK
311313	M210 EI-kit USA
311314	M210 TeleDatakom-kit EU
311318	M210 TeleDatakom-kit Ryska
311315	M210 TeleDatakom-kit UK
311316	M210 TeleDatakom-kit USA

EI-kit: Detta kit innehåller en hård väska med en M210 skrivare, ett litiumjonbatteri, en strömsladd, materialkassetten M21-1000-427, M21-750-595-YL och M21-750-499.

Tele/Datakom-kit: Detta kit innehåller en hård väska med en M210 skrivare, ett litiumjonbatteri, en strömsladd, materialkassetten M21-1250-427, M21-250-423 och M21-750-499.

Tillbehör

Artikelnr.	Beskrivning
110416	Nätadapter, Europa 220 V - M210
110417	Nätadapter, UK 240 V - M210
110937	Nätadapter, USA 110 V - M210
150617	Skyddande soffbagg för bärbara skrivare - M210
170385	Bältesklämma - M210
170420	Litiumjonbatteri - M210
170421	Hård väska - M210
170424	Flerfunktionstillbehör - M210*
170425	Magnet - M210

* Flerfunktionstillbehör bestående av magnet, ficklampa, ställning, bältesögla och upphängningsrem. 2 AAA-batterier krävs (inte inkluderat).

Skrivarspecifikationer

Specifikationer	
Utskriftsteknik	Termotransfer
Utskriftsupplösning (dpi)	203
Utskriftshastighet (mm/sek)	10,00
Färgfunktion	Enfärg
Kontinuerliga eller utstansade etiketter	Kontinuerliga och utstansade
Max. etikettbredd (mm)	19,05
Max. utskrifthastighet (mm)	914,40
Rekommenderad användning per dag	100
Fristående utskrift (utan dator)	Fristående
Anslutningsalternativ	Ingen
Kan anslutas till en dator	Nej
Streckkodstyp	Kod 128, Kod 39, Data Matrix, QR-kod
Symbolkategorier	Pilar, Datakom, Elektriskt, Grekiska, Hem-elektronik, Internationellt, Diverse, Varning
Fysiska egenskaper	
Bredd x Höjd x Djup (mm)	114,30 x 241,30 x 63,50
Vikt (kg)	0,75
Tangentbordstyp	ABC
Skärm	Enfärgs LCD-skärm
Klippfunktion	Manuell enhandsmanövrering Rak klippning Med etikettfasthållning
Garanti	2 år

