



小巧便携 精确实用

博世GLM 4000
专业版激光测距仪



BOSCH

博世 科技成就生活之美



精准测距40米
有勾股定理、可测量长度、面积、体积

ISO认证，高质量的测量结果



轻巧便携，使用方便



自动背光及声音提示

单按钮设计，操作简单



品质的精确度
达ISO标准

全自动
背光系统

准确的
计算方法和
表现形式

测量按键

增加按键

起停按键

减少按键

功能选择键





量房神器，40米精准测距



家居装修，房屋面积、体积轻松获得



IP54 防尘防水功能
防尘、防摔、防水溅三防功能

技术参数

GLM 4000



测量范围	0.15-40米
测量精确度	±2.0毫米
激光等级	2
标配	2×1.5V AAA电池
尺寸	105×40×41毫米
重量	0.1公斤
防尘防溅保护	IP 54

主机



7号电池 (二节)



说明书, 保修卡



GLM 4000
专业版激光测距仪

产品包装

