

MERKMALE

- Satz mit 6-Zoll-Zangen und -Schneidern für die Oberflächenmontage
- Hergestellt aus gepressten Stahlrahmen
- Genietete überlappende Gelenke und präzise geschliffene Backen
- Ausgestattet mit Rückstellfedern
- Integrierter Anschlag (zur Begrenzung der Backenöffnung)

RS Pro 309-mm-Stahlzangensatz

RS Best.-Nr. 663-049



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Diese SMD-Zangen und -Schneider von RS Pro wurden speziell für den Einsatz an SMD-Technologiekomponenten und -Drähten entwickelt. Mit präzisionsgeschliffenen Backen und ergonomischen Griffen sind sie ideal für Arbeiten in Anwendungen mit hoher Dichte.

Allgemeine

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Zangenausführung | Zangensatz |
| Material | Stahl |
| Anzahl der Teile | 6 |
| Anwendungen | Elektronikanwendung |

Mechanische

| | |
|------------------------|---|
| Schneidleistung | 2mm |
| Gesamtlänge | 309mm |
| Stahlstärke | 50°-Flash-Schneider - 2,0 mm Flash-Schneider mit abgerundeter Kante - 2,0 mm Integrierter Stromkreisstiftschneider - 2,0 mm Frontflashschneider - 2,0 mm |
| Schneidkraft | 50°-Flash-Schneider - 2,0 kg Flash-Schneider mit abgerundeter Kante - 3,0 kg Integrierter Stromkreisstiftschneider - 2,0 kg Frontflashschneider - 2,0 kg |



| Contents | | |
|---------------------------------|--------------------------|----------|
| Description | Maximum Cutting Capacity | Part No. |
| Flush Cutter | 0.8 mm copper wire | SMT-01 |
| 50° Angle Flush Cutter | 0.6 mm copper wire | SMT-02 |
| Bevel Edged, Reverse Cutter | 0.6 mm copper wire | SMT-03 |
| 60° Angle, Small Profile Cutter | 0.6 mm copper wire | SMT-04 |
| Micro Nose Plier | - | SMT-05 |
| 45° Angle, Bent Nose Plier | - | SMT-06 |

| | |
|------------------|---|
| Number of Pieces | 6 |
| Set Contents | Flush Cutter; 50° Angle Flush Cutter; Bevel Edged and Reverse Cutter; 60° Angle Small Profile Cutter; Micro Nose Plier; 45° Angle Bent Nose Plier |
| Material | Steel |

