



Principales

Type de produit ou équipement	Disjoncteur
Nom de l'appareil	CVS100B
Application	Distribution
Description des pôles	4P
Pôles protégés	3d
Position du pôle neutre	Gauche
Protection différentielle	Sans
[In] courant assigné d'emploi	30 A à 40 °C
Codification du pouvoir de coupure	E
Type de réseau	CA
[Ue] tension assignée d'emploi	440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
Pouvoir de coupure	50 KA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 25 KA à 380/415 V 20 kA à 440 V
Catégorie d'emploi	Catégorie A
Nom du déclencheur	TM-D
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Calibre du déclencheur	30 A à 40 °C
Type de protection	Protection surcharge (thermique)

Complémentaires

Fréquence du réseau	50/60 Hz
Type de commande	Par maneton
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Plaque arrière
Raccordement amont	Façade
Raccordement aval	Façade
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV conforming to EN/CEI 60947-2
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service	17 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Endurance mécanique	13000 cycle
Durée de vie électrique	4000 Cycle 415 V CA 50/60 Hz In se conformer à CEI 60947-2 8000 cycle
Type de réglage du seuil long retard (Ir)	Fixe
Type de réglage de la temporisation	Fixe
Hauteur	130 mm
Largeur	100 mm
Profondeur	60 mm
Poids net	1 kg

Environnement

Normes	EN 60947-2
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947-1

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,5 cm
Largeur de l'emballage 1	10,5 cm
Longueur de l'emballage 1	14,2 cm
Poids de l'emballage 1	1,100 kg
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	19,8 kg
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	216
Hauteur de l'emballage 3	104,0 cm
Largeur de l'emballage 3	60,0 cm
Longueur de l'emballage 3	80,0 cm
Poids de l'emballage 3	244,8 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
Profil environnemental	<input checked="" type="checkbox"/> Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises