

## 特点

- 低碳钢百叶板、使其成为轻型存储面板、可腾出宝贵的工作空间
- 与可堆叠箱和嵌套箱系统兼容
- 环氧粉涂层百叶板、可增加耐用性、易于清洁和耐腐蚀性
- 预切割槽孔、易于连接到墙壁、机柜、工作台或货架等

## RS Pro 板存储装置百叶板、 1000mm x 500mm、砂岩

RS 号: 350-6056



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

介绍 RS Pro 板。此多用途和高质量装置是工作区域的重要补充、可腾出宝贵的工作空间、并为日常使用提供节省空间和实用的存储解决方案。此工作台存储支架具有百叶槽、可用于悬挂线轴存储箱、用于工具的挂钩等、使其成为灵活实用的装置、适用于各种不同的应用。

[350-6028](#) – 60 个百叶槽 ( 500 x 500 mm )

[350-6034](#) – 120 个百叶槽 ( 1000x500 mm )

[350-6056](#) – 120 个百叶槽 ( 500x1000 mm )

[350-6040](#) – 240 个百叶槽 ( 1000x1000 mm )

## 一般规格

类型	百叶板
箱材料	pp
颜色	砂岩
总数 (荷兰)	120
表面	环氧粉涂层
应用	可用于办公室、商店、车间、实验室、医院和仓库、甚至用于家中置物台

## 机械规格

兼容的纸槽尺寸	1,2,3,4,5,6
百叶板规格	1000mm x 500mm

百叶窗数量	
宽度	6.
高度	20

## 认证

合规性 / 认证	EN61340
----------	---------