

5920UJI065L51-10 DOM23 ALU

EAN 4031582310740

Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch für Möbelrollenbefestigungen. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), Gleitlager

Technische Daten

Rad-Ø	65 mm
Reifenbreite	7 mm
Rollenbreite	42 mm
Rückenloch	10 mm
Dom-Ø	23 mm
Störkreis-Ø	106 mm
Bauhöhe	68 mm
Temperaturbereich	- 10 / + 40 °C
Norm	EN 12528
Eigengewicht	0.087 kg
Störkreisradius	53 mm
Härte der Lauffläche	A 87 Shore
Tragfähigkeit	50 kg
Tragfähigkeit (statisch)	100 kg



Laufverhalten	+	+	+	+	+
Fahrgeräusch	+	+	+	+	+
Verschleißbeständigkeit	+	+	+	+	+
Korrosionsbeständigkeit	+	+	+	+	+

5920UJI065L51-10 DOM23 ALU

EAN 4031582310740

