

## 特点

- 热塑性坚固把手手柄
- 棘齿压接作用、用于可靠和可重复端接
- 压接 0.5mm 至 6.0mm 接线端子
- 净重 480g

## RS Pro 1.5mm<sup>2</sup> 工具、1 μ m 至 6mm<sup>2</sup> μ m

RS 号: 499-2313



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

深受 RS Pro 品牌推出的这款棘齿作用压接工具设计用于绝缘端子、可轻松将环形、铲形和子弹型压接端子压接到相应的电线和电缆上。不同的压接尺寸均采用颜色编码、更易于使用、适用于绝缘乙烯基、聚碳酸酯和尼龙红色、蓝色和黄色。

## 一般规格

压接工具类型	钳子
压接连接器类型	绝缘端子
压接型	压接钳口和棘齿机制 - 强力压铸镀铬 钼钒钢
表面	压接钳口和拉紧机制 - 化学黑化表面
应用	这种多用途且可靠 Terminal 这些 RS Pro Terminal 压接钳可用于：原型设计、电子产品、工程、测试和测量

## 机械规格

电线尺寸 (mm <sup>2</sup> )	1.5mm <sup>2</sup> 至 6.0mm <sup>2</sup>
重量	480g

