



### Hauptmerkmale

Produktserie	Modicon TSX Micro-Automatisierungsplattform
Produkt oder Komponententyp	Digitales Ausgangsmodul
Anzahl digitale Ausgänge	32 Schraubklemmenleiste
Diskrete Ausgangsspannung	24 V DC
Digitaler Ausgangsstrom	0.5 mA
Diskrete Ausgangslogik	Positiv

### Zusatzmerkmale

Ausgangsspannungsgrenzen	19...30 V
Ausgangsstromgrenzen	0.625 A
Kriechstrom	<= 0.5 mA in Zustand 0
Restspannung Ures	<= 0.3 V
Lastimpedanz in Ohm	48 Ohm
Reaktionszeit	< 0,5 ms in Zustand 1 < 0,5 ms in Zustand 0
Taktfrequenz	< 0,6/LI <sup>2</sup> Hz
Ausgangsüberspannungsschutz	Durch Zenerdiode
Ausgangskurzschlusschutz	Strombegrenzer Thermischer Leistungsschutzschalter
Verpolungsschutz	Sperrdiode an Spannungsversorgung
Parallelschaltung v. Ausgängen	Ja: maximal 2
Leistungsaufnahme	94 mA
Verlustleistung in W	0.15 W durch Kanal 3.2 W durch Modul
Isolationsspannung	1500 V 1 s
Produktgewicht	0,42 kg

### Nachhaltigkeit

ROHS	Wird nicht konform sein Wird nicht konform sein
------	--

Vertragliche Gewährleistung

Periode

18 Monate