

D-SUB変換アダプタ - VS-09-GC-ST/ST - 1652651


このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)

D-SUBコンタクトインサート、シェルサイズ1、信号コンタクトx 9、コンタクトの種類：ピン、変換アダプタ、4-40 UNCネジで固定



RoHS

基本情報

梱包	10 pc
GTIN	 4 017918 952792
GTIN	4017918952792
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	8.300 g
関税	85366990
生産国	ドイツ

技術データ

機械特性

極数	9
挿抜回数	≥ 200
接続方法	変換アダプタ
ケーブル引込口	ストレート
取付けタイプ	ねじ
タイプ	D-SUB 9
ハウジングのサイズ	1

環境条件

使用周囲温度	-55 °C ... 125 °C
--------	-------------------

材質のデータ

UL94難燃性クラス	V0
ハウジングの材質	スチール製、黄色クロメート処理
コンタクトキャリア材質	ポリエステルGF
コンタクト材質	銅合金

D-SUB変換アダプタ - VS-09-GC-ST/ST - 1652651

技術データ

材質のデータ

コンタクト表面材質	ニッケルを硬質金メッキ
-----------	-------------

電気特性

極数	9
定格電流	5 A
サージ電圧カテゴリ	III
汚染度	2
定格電圧 (III/3)	125 V

基準と規格

UL94難燃性クラス	V0
------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	環境に優しい使用期間 = 50 有害物質についての詳細は「ダウンロード」タブよりカテゴリの「自己宣言」をご参照ください。
------------	---

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440214
eCl@ss 9.0	27440205

ETIM

ETIM 2.0	EC000438
ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC001136
ETIM 6.0	EC000438
ETIM 7.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

D-SUB変換アダプタ - VS-09-GC-ST/ST - 1652651

認証


認証

認証

EAC

防爆認証

認証の詳細

EAC		B.01742
-----	---	---------
