

## 製品情報

### スイッチング方式ACアダプター AD-S608

- 出力電圧6V、出力電流0.8Aのスイッチング方式ACアダプターです。
- 安定化された直流6Vを出力します。
- 当社のイオナイザーブローガンに最適です。

#### スイッチング方式ACアダプター AD-S608

入力	AC 100～240V 50/60Hz 0.25A
出力	DC 6V 0.8A
プラグ	外径φ4.0mm, 内径φ1.7mm
プラグ極性	センターマイナス
コード長	約3m
外形寸法	70×40×40mm(突起部を除く)



この製品は、RoHS対応製品です。  
「RoHS対応」は電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関するEU指令(2002/95/EC)及びその修正指令(2005/717/EC)に基づいて判断しています。