

## 规格书

# RS PRO 3500W 直流-交流修正波电源逆变器可固定安装, 12V 直流输入 / 230V 交流输出

料号: 816-0071

RoHS CE



### 参数:

料号	816-0071
额定功率	3500瓦
峰值功率	7000瓦
输出电压	230V
输出频率	50Hz±3
输出波形	修正波
USB 输出	5V 2.1A
输入电压	12V
尺寸(LxWxH)	508x230x107.7mm
净重/只	8150g

### 特点和优势:

- 通用/英式/欧式输出插座 • 打开/关闭开关手动控制反相器
- 阳极化铝箱可提供耐久性和最大散热性
- 前面板上的两个 LED 指示灯显示工作和故障状态
- 产品紧凑、轻型且易于操作
- 过压、低压、过载、过温、短路、极性反接保护, 低压/过压提醒
- 软启动
- 保护后自动重启
- 输入和输出隔离, 安全性更可靠

