

DIAMETRO 65 Rastremata - SVILUPPO 207 X 160,6 - VISIVO 203 X 160,6 - LIMITE PER TESTI 200 X 139,6

RISERVA 2 mm

RISERVA 2 mm

Impaginare solo immagine/colore di fondo se presente nella grafica.
NO TESTI

SVITOL®

Since 1938

Senza
silicone

Lubrificante Multifunzione

Lubrifica e sblocca



Elimina cigolii



Protegge dall'umidità



Pulisce da ruggine,
colla, grasso e catrame



Lucida metalli
e cromature



Made in Italy

Cod. 4323 • Svitol

Attenzione. Aerosol infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Può provocare sonnolenza o vertigini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere l'etichetta prima dell'uso. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Conservare sotto chiave. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. Contiene: Idrocarburi C9-C11 n-alcani, isoalcani, ciclici <2% aromatici, Benzen sulphonic acid, C10-C14 alkylderivs, calcium salts. Può provocare una reazione allergica. Regolamento CE n. 648/2004 (Detergenti). Contenuto del prodotto: Idrocarburi alifatici >30%.



UFI: Q410-J02V
Y00Y-8V93

400 ml 3 e 520

| | |
|---------|-------------|
| BOMBOLA | CAPPELLOTTO |
| FE40 | PPS |
| ACCIAIO | PLASTICA |

Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.



Nonfood Compounds
Program Listed (H2)
(Registration 151556)
NO FOOD CONTACT

SVITOL

Formula originale
professionale.
Indispensabile multiuso.

Lubrificante

Oli sintetici e additivi antiusura riducono fortemente il coefficiente d'attrito. Ideale per meccanismi, ingranaggi, pulegge, serrature, cerniere, cavi, catene di trasmissione, attrezzature sportive (es. biciclette, attacchi degli sci). **TEST: ASTM D2783, SRV FRICTION TEST, HFRR.**

Pulitore

Asporta grasso, colla e catrame: lucida i metalli. Leva etichette. Ideale per pulire contatti di pile e batterie, apparecchi elettrici, attrezzi da lavoro.

Sbloccante

Per viti, bulloni, dadi, rubinetti, valvole anche se arrugginiti. **TEST: ASTM D971.**

Antiossidante

Deposita uno strato protettivo che previene la ruggine. **TEST: ASTM B117.**

Idrorepellente

Rimuove l'umidità, impedisce la dispersione di corrente, ristabilisce la conducibilità elettrica.

Concentrato

100% sostanza attiva.

Test infiammabilità

FEA 609-EN 14852.

Non contiene solventi clorurati.

Valvola 360°

Per l'erogazione del prodotto in tutte le posizioni, anche con bombola capovolta.




Arexons S.p.A.

Via Antica di Cassano, 23 - 20063 Cernusco S/N (MI) - Italy
Tel. +39 02924361 - www.arenxons.com - www.svitol.com

Impaginare solo immagine/colore di fondo se presente nella grafica.
NO TESTI

207

PRINT COLORS



Data: 01/07/2021

Nome prodotto: SVITOL

Codice prodotto: 4323

Codice etichetta: BB432301

Formato in mm: 207b x 160,6h

Realizzazione: Carlo Vergani

160,6