



### Hauptmerkmale

Baureihe	Resi9
Produkt- oder Komponententyp	Gehäuse
Gehäusotyp	Vielseitiges Gehäuse
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe	18
Geliefertes Zubehör	3 x grid
Art der Frontabdeckung	Ohne
Normen	IEC 60670-1
Farbe	Gehäuse: weiß (RAL 9003)

### Zusatzmerkmale

Gehäusemontage	Oberfläche
Anzahl der horizontalen Reihen	3
Beschreibung der Montageplatte	Perforiert
Gehäusematerial	Selbstverlöschendes Material
Produktgewicht	2260 g
Breite	357 mm
Höhe	500 mm
Tiefe	108 mm
Innentiefe	106 mm

### Montage

Feuerbeständigkeit	750 °C entspricht EN/IEC 60695-2-11
Schutzart (IP)	IP40 mit geschlossener Tür entspricht EN/IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-15...60 °C

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.