



## Hauptkenndaten

Produktbereich	C120 C60 Clario ID IDPN Librio ProDis
Kurzbezeichnung des Geräts	MNs
Produkt oder Komponententyp	Unterspannungsauslösung
Steuerkreisspannung	220...240 V AC 50/60 Hz
Steuerungstyp	Verzögert
9-mm-Raster	2

## Zusatzdaten

Lokale Signalisierung	Aktions-Anzeige
Montagemodus	Befestigt
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Höhe	82.5 mm
Breite	18 mm
Tiefe	68 mm
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenanschluss 1 Kabel 2.5 mm <sup>2</sup> flexibel Klemmenanschluss 1 Kabel 2.5 mm <sup>2</sup> fest Klemmenanschluss 2 Kabel 1.5 mm <sup>2</sup> flexibel Klemmenanschluss 2 Kabel 1.5 mm <sup>2</sup> fest
Drahtabsolierungslänge	9 mm
Anzugsmoment	1 N.m

## Umgebung

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	ASEFA ASTA KEMA LCIE
Tropenfestausrüstung	2 gemäß EN/IEC 60947-5-1
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

## Angebots-Nachhaltigkeit

Angebotsdauer Status	Kein Green-Premium-Produkt
ROHS	Compliant - since 1216 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referenz beinhaltet nicht SVHC über dem Schwellwert

Die in dieser Dokumentation bereitgestellten Informationen beinhalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Daten und Leistungsmerkmale der entsprechenden Produkte. Diese Dokumentation ist nicht als Ersatz für eine Eignungsbestimmung gedacht und darf nicht dazu verwendet werden, die Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte für spezifische Benutzeranwendungen zu bestimmen. Jeder Benutzer oder Integrator ist verpflichtet, geeignete und vollständige Risikoanalysen, Evaluierungen und Tests der Produkte im Hinblick auf die jeweilige spezifische Anwendung oder Verwendung durchzuführen. Weder Schneider Electric Industries SAS noch seine angegliederten Unternehmen sind für den fehlerhaften Gebrauch oder Missbrauch der gelieferten Informationen verantwortlich oder haftbar zu machen.