



ARMOIRE INDUSTRIELLE MONOBLOC IP66

BRES-65

Armoire 600x500x230 mm



Safybox BRES

Boîtiers en polyester moulé à chaud, renforcé de fibre de verre, gris clair RAL 7035.

Matériau auto-extinguible, fil incandescent 960 °C testé selon IEC 60695-2-11.

Degré de protection IP66 selon IEC 60529.

Résistance aux chocs IK10 selon la norme IEC 62262 avec un nouveau design de porte pour une rigidité accrue.

Classe thermique F selon IEC 60085. Matériau non hygroscopique. Double isolation. Tension nominale jusqu'à 1500 Vdc.

Utilisation de matériaux de meilleure qualité que ceux de la concurrence pour obtenir le poids le plus faible et les meilleures performances.

Charnières non métalliques, cales anti-pincement, triple verrouillage en option, fixation directe au mur.

Visière de protection contre la pluie, portes renforcées avec nervures en zigzag, possibilité de joindre les boîtiers avec des brides tout en maintenant l'indice IP.





ARMOIRE INDUSTRIELLE MONOBLOC IP66

BRES-65

Armoire 600x500x230 mm

Hauteur	600 mm
Largeur	500 mm
Profondeur	230 mm
Poids	6,89 kg
Matériel	Polyester renforcé de fibre de verre
Couleur	RAL 7035
Nombre de serrures	2
Type de serrures	Serrure à double barre
Fenêtre transparente	Non
Degré de protection IP selon IEC 60529	IP66
Degré de protection IK selon IEC 62262	IK10
Résistance au feu selon la norme IEC 60695-2-11	960 °C
Température ambiante de fonctionnement	de -30 à 85 °C
Charge maximale	51 kg
Classe d'isolation électrique	F
Tension nominale CA	1000 Vac
Tension nominale en courant continu	1500 Vdc
Unités par emballage	1
Unités par palette (1200 x 800 mm)	24
Installation intérieure/extérieure	Oui / Oui
Encastrement	Oui
Installation au mur	Oui
Installation au sol	Oui (douille supplémentaire requise)
Installation sur poteau	Oui (support supplémentaire requis)
Modulaire	Oui (brides de raccordement requises)



SAFYBOX
URIARTE GROUP