



SIMATIC DP，连接模块，用于PROFIBUS 接口模块 ET 200 PRO；ECOFAST CU，2x 个 ECOFAST 接头 RS-485，集成地址选择器 和终端电阻 用于PROFIBUS DP

输入电流	
来自电源电压 1L+，最大值	10 A
来自负载电压 2L+（空载），最大值	10 A
附件	
功能说明	连接模块 ECOFAST Cu：PROFIBUS DP 和 24V能量通过ECOFAST混合电线，2个ECOFAST Cu 插座
属于产品	ET 200pro；IM154-1/2 DP
尺寸	
宽度	60 mm
高度	130 mm
深度	60 mm
重量	
重量，约	100 g

上一次修改：

2024/3/12