

FLUORESCENT INSPECTION LAMP



889 F 230

- Reinforced structure shock-resistant
- Resistant to products and solvents used in car repair garages and industries (DOT, engine oil, gasoline, diesel ...)
- No overheating during operation
- 2 swivelling and adjustable hooks
- 2 Magnets in the rear side

Light source	FLUO 11 W
Operating temperature (°C)	-20 ÷ 40
Cable type	H05 RN-F
Cable length (m)	10
Supply voltage (V)	230
Lamp protection level	IP55
Light intensity (lux@0,5m)	470
Light flux (lm)	320

Family details

Code	LxPxH mm	 Weight gr	 Quantity for packaging
U08890007	380x56x44	450	1

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.



Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000