

CARACTERISTIQUES

- Structure en acier galvanisé
- Facile à inspecter pour détecter les dommages
- Absorption des chocs
- Haute résistance à l'abrasion
- Fatigue évaluée à 1 fois la limite de charge de travail A 20 000 cycles

Boulon à œillet RS Pro M10 x 15 mm

RS code commande : 673-692



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Ces anneaux de serrage de notre propre marque RS Pro sont destinés à des charges de traction linéaires dans la direction du filetage.

Caractéristiques

Type	Œillet
Limite de charge de travail	0.25t
Matériau	Acier au carbone

Spécifications mécaniques

Diamètre	15mm
Taille du filetage	M10
Longueur de filetage	18mm
Diamètre de collier	22mm
Epaisseur de collier	7mm
Diamètre extérieur de l'œil	33mm
Hauteur totale	54mm
Applications	Fils de tension, Fixation des charges

