



21202590

ABS Gehäuse ABS Kleinschaltschrank

200 x 250 x 150 mm

ABS Gehäuse ABS Kleinschaltschrank 200 x 250 x 150 mm

[Kataloge](#)[Konformitätserklärungen](#)[3D Daten](#)

## Technische Daten

Höhe	200 mm
Breite	250 mm
Tiefe	150 mm
Material	ABS
Farbe	lichtgrau (RAL 7035)
Schutzart	IP65
Schutzart Norm	EN 60529
min. Temperatur	-40 °C
max. Temperatur	60 °C
Schutzisolierung	vollschutzisoliert nach VDE 0100
Toxisches Verhalten	halogenfrei
Oberflächenwiderstand	4x10 <sup>15</sup> Ohm
Oberflächenwiderstand Norm	IEC 60093
Sonderfarben auf Anfrage	Ja
Zulassungen	Maritime Register, UL 508A

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	39269097
Gewicht	0.74 kg
GTIN	4250157915436

## ETIM Klassifikation

ETIM 8	EC000261
--------	----------

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH  
Erbeweg 13-15  
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0  
Fax: +49 571 50 41-6  
Mail: [rose@rose-pw.de](mailto:rose@rose-pw.de)

## Zubehör



**10011205**  
Montageplatte für 21.202500



**10013101**  
Frontplatte für 21.202500



**21620001**  
Knebelgriff für Kleinschaltschrank



**21620002**  
Knebelgriff mit Schloss für Kleinschalts



**21620003**  
3 Kant Verschluss für Kleinschaltschrank



**21620004**  
4 Kant Verschluss für Polyglas (8mm)