

# CEC UBAL 95 - 盖板

1090035

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1090035>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

盖板，颜色: 黄色



## 商业数据

订货号	1090035
包装单位	25 pc
最小订货量	25 pc
销售关键代码	BE1Z1X
产品关键代码	BE1Z1X
GTIN	4055626897158
单件重量(含包装)	2.482 g
单件重量(不含包装)	2.482 g
原产地	EE

# CEC UBAL 95 - 盖板

1090035

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1090035>



## 技术数据

### 产品属性

产品类型	端板
------	----

### 环境和真实条件

#### 环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 85 °C
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 55 °C (短期内 (不超过24 小时) , -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

### 材料规格

颜色	黄色 (RAL 1018)
阻燃等级, 符合UL 94	V2

# CEC UBAL 95 - 盖板



1090035

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1090035>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27141133
ECLASS-13.0	27250301

### ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# CEC UBAL 95 - 盖板

1090035

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1090035>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)