

CARATTERISTICHE

- Modello realizzato in plastica
- Leggerezza
- Lato profondo - profondità 380mm quando aperto
- Ruote fisse / ruote orientabili di plastica
- Facile da usare e da spostare

Carrello pieghevole in plastica RS Pro 35kg, carico 405 x 380mm

Codice RS: 669-3683



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

I trolley e ceste pieghevoli RS PRO vengono utilizzati per il trasporto di parti e componenti di piccole dimensioni, e inoltre sono per impieghi generali. I trolley sono realizzati in plastica, da piegare in forma piatta quando non vengono utilizzati e quando sono aperti offrono una scatola con parte superiore aperta. I trolley pieghevoli sono progettati con un manico in alluminio telescopico. Consente di estendere la maniglia quando si desidera utilizzare il trolley e, quando non viene utilizzata la maniglia si ritrae con facilità. Le ruote di plastica fisse permettono di spostare e trasportare facilmente i componenti. Un eccellente carrello per impieghi generali facile da piegare in pochi secondi si trasforma in una scatola con pannelli sicuri con manico allungabile.

Specifiche generali

Tipo	Piegatura
Numero di livelli	1
Tipo di ruota	Liscia
Materiale del telaio	Plastica
Materiale ruota	Plastica
Freni	No
Applicazioni	Magazzini, fabbriche e negozi

Specifiche meccaniche

Capacità di carico	35kg
---------------------------	------

Dimensioni carrello	
Dimensione	420mm x 405mm x 80mm
Profondità	80mm
Larghezza	405mm
Altezza	420mm

Dimensioni ripiano esterno	
Dimensione piattaforma	405 x 380mm
Lunghezza piattaforma	405mm
Larghezza piattaforma	380mm



Product Description	H x W x D (mm)	Capacity (Kgs)	RS Stock No.
Collapsed	420 x 405 x 80	35	669-3683
Open	981 x 405 x 380		