



扩展模块 PROFIBUS DP，可插拔，用于 7KM PAC3200 / 3220 / 4200 / 3VA COM100 / 800

版本	
产品品牌名称	SETRON
产品名称	扩展模块 PROFIBUS DP
电源类型	通过 PAC 3200 / PAC4200 / COM100 / 800
一般技术数据	
平均故障间隔时间 (MTBF)	141.1 a
电位隔离	最大工作绝缘电压： 1500 V AC
参考标示 符合 DIN 40719（根据 IEC 204-2 增补）符合 IEC 750	P
污染程度	2按照IEC 61131
防护等级	
防护等级 IP	IP20
按照UL 94的可燃性级别	V 0
应用适宜性	7KM PAC 3200 / PAC 4200 / 3VA COM100 / 800
• 无功功率表	否
连接	
电气连接规格	按照IEC 61158的9针Sub-D插头
机械设计	
高度	63 mm
宽度	43 mm
深度	22 mm
紧固类型	可插接
环境条件	
环境温度 运行期间	
• 最小值	-5 °C
• 最大值	55 °C
环境温度 存放期间	
• 最小值	-25 °C
• 最大值	70 °C
认可 证书	
General Product Approval	



Confirmation



KC



EMV	other	Environment		
	Miscellaneous	Confirmation	Environmental Confirmations	 Environmental Confirmations

Industrial Communication



更多信息

包装信息
<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>
 Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
 Industry Mall (网上订购系统)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=7KM9300-0AB01-0AA0>
 Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/7KM9300-0AB01-0AA0>
 图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM9300-0AB01-0AA0
 CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>
 Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>



