



MADE IN SWEDEN 



| Matériaux                 |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Bouchon                   | <b>mousse PU</b>   |
| Cordon (2212141, 2212144) | <b>PVC, 700 mm</b> |

## Bouchons d'oreilles à usage unique

### uvex x-fit XL

- bouchons anallergiques au design ergonomique pour une excellente protection
- durée d'expansion optimale pour une mise en place efficace
- adaptés à une utilisation dans des environnements extrêmement bruyants jusqu'à 115 dB
- technologie brevetée X-Grip : réduction de la pression à l'entrée du conduit auditif et retrait facilité
- excellente reconnaissance vocale grâce à la structure cellulaire unique du PU
- existent en version cordée pour faciliter un port intermittent
- durée de port maximale : 1 journée de travail (~ 8 heures)
- stockage dans un milieu sec
- fabriqués en Suède
- exigences complémentaires\* : W, X, S, V, E<sub>1</sub>

| N° d'article      | 2212140                             | 2212143             | 2212144             | 2212141                             |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Modèle            | sans cordon                         | sans cordon         | avec cordon         | avec cordon                         |
| Norme*            | EN 352-2                            | EN 352-2            | EN 352-2            | EN 352-2                            |
| Coloris           | orange                              | orange              | orange              | orange                              |
| Unité de commande | boîte                               | Boîte-recharge      | sachet              | boîte                               |
| Contenu           | 200 paires, en emballage individuel | 250 paires, en vrac | 150 paires, en vrac | 100 paires, en emballage individuel |

| f/Hz   | 63 | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | H    | M    | L    | SNR  |
|--------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| MA dB  | -  | 36.8 | 34.3 | 39.3 | 39.3 | 39.0 | 44.2 | 45.7 | 40.0 | 38.7 | 37.0 | 40.5 |
| SD dB  | -  | 5.0  | 3.6  | 5.0  | 3.7  | 3.5  | 4.0  | 4.5  | 2.7  | 3.1  | 3.5  | 2.8  |
| APV dB | -  | 31.8 | 30.7 | 34.3 | 35.6 | 35.5 | 40.2 | 41.2 | 37   | 36   | 33   | 38   |



2212140 , 2212143



2212141, 2212144

## Accessoires complémentaires



| Distributeur uvex « one2click »            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| <b>N° d'article</b>                        | 2112000 |
| <b>Conditionnement</b>                     | unité   |
| Distributeur uvex « one2click » magnétique |         |
| <b>N° d'article</b>                        | 2111988 |
| <b>Conditionnement</b>                     | unité   |
| Support magnétique pour uvex « one2click » |         |
| <b>N° d'article</b>                        | 2111989 |
| <b>Conditionnement</b>                     | unité   |
| Casier mural uvex (pour 2112001 & 2112010) |         |
| <b>N° d'article</b>                        | 2134000 |
| <b>Conditionnement</b>                     | unité   |