

Nass-/ Trockensauger GAS 35 L SFC+

Anwendernutzen

- **Halbautomatische Filterreinigung Plus (SFC+):** Durch einen einfachen Knopfdruck an der Forderseite des Schlauchs wird der Filter gereinigt
- **L-BOXX Integration:** Bequemes Verstauen und Transportmöglichkeit auf dem Sauger
- **Hohe Saugleistung:** Leistungsstarkes 1.380W-Gebläse für ein perfektes Ergebnis



Technische Daten

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| • Nennaufnahmeleistung | 1.200 W |
| • Max. Saugleistung | 1.380 W |
| • Behältervolumen brutto | 35 l |
| • Behältervolumen netto | 23 l |
| • Max. Unterdruck (am Gebläse) | 254 mbar |
| • Max. Luftstrom (am Gebläse) | 74 l/s |
| • Filterverwendungskategorie | L |
| • Gewicht netto/brutto | 11,6/18,4 kg |

- Lieferumfang: 3 m Schlauch (Ø 35 mm) mit Werkzeugmuffe, SFC+ Filter Modul, 3 Saugrohre, Bodendüse-Set, Krümmer, Fugendüse, Flachfaltenfilter (Zellulose), Entsorgungssack
- Verpackungsgröße: 740 x 590 x 400 mm
- Anzahl auf Palette/VPE: 4/1
- Waren-ID: 85081900
- Bildnummer: 117618
- BSS Vorlauf: April 2013



Bezeichnung	Bestell-Nr.	EAN-Code
GAS 35 L SFC+	06019C3000	3165140705448