

Produktinformation

00 21 36 LE

Werkzeugkoffer "Robust34"

Leer



- Für härteste Einsatzbedingungen: Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig
- Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen
- Staub- und wasserdicht
- Automatisches Druckausgleichventil
- Temperaturstabil von -30°C bis +80°C
- Vorrichtung für Vorhängeschloss
- Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen
- Verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennsteigesystem
- Ergonomischer Zweikomponenten-Griff
- Insgesamt 93 Steckmöglichkeiten



Allgemein

Artikel-Nr.	00 21 36 LE
EAN	4003773082576
Gewicht	7.650 g
Abmessungen	419 x 215 mm

Technische Attribute

Abmessung Breite außen (innen)	510 mm 480 mm
Abmessung Höhe außen (innen)	215 mm 199 mm
Abmessung Tiefe außen (innen)	419 mm 356 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21100100
ETIM 5.0	EC000181
ETIM 6.0	EC000181
proficl@ss 6.0	EAA404c076
UNSPSC 13.1	27112117

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten