

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme de produits	AK5
Gamme	Lineryg
Nom du produit	HK
Fonction produit	Prise de courant
Description des pôles	1P + N
[I _{th}] courant thermique-conventionnel	32 A
I ² t à l'enclenchement	200000 A ² .s
Nombre de points	1
Nombre de câbles	2 câble(s) 4 mm ²
Longueur de câble	1 m
Quantité par lot	Jeu de 6

Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	600 V se conformer à UL 690 V se conformer à IEC 60439-1 600 V se conformer à CSA
Courant de crête	25 kA
Largeur	9 mm
Hauteur	45.5 mm
Profondeur	38 mm
Poids	0.04 kg

Environnement

Normes	IEC 60439
Certifications du produit	LROS (Lloyds register of shipping) UL CSA DNV

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------