

FR47 - Pantalon Sealtex™ FR

Collection: Sealtex Flame

Gamme: Multi-normes résistant aux flammes

Tissu extérieur: Sealtex Flame : 100% Polyester, résistant à la flamme et antistatique, enduit de PU, 10g

Emballage extérieur: 30

information produit

Ce pantalon offre une excellente protection contre les intempéries, il est imperméable et coupe-vent. Le bas de pantalon est réglable par boutons pression pour faciliter son utilisation au porteur.

Multi-normes résistant aux flammes

Cette gamme de produits résistants aux flammes, leader dans l'industrie, offre une protection multistandard pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

Normes

EN ISO 14116 Index 1

EN 1149 -5

EN 13034 Type 6

EN 343 Classe 3:1 X



Caractéristiques

- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Léger et confortable
- Durable et élastique avec une finition impeccable
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- Cordon de serrage à la taille pour un ajustement confortable
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- CE-CAT III
- Certifié CE
- marqué UKCA

FR47 - Pantalon Sealtex™ FR

Code Douanier: 6113009000

Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)
 Bracetown Business Park
 D15 YN2P, Ireland
 N° de certificat: 2777/15083-01/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd (Organisme notifié N°.: AB: 0321)
 SATRA Technology Park
 NN16 8SD, United Kingdom
 N° de certificat: AB0321/16134-01/E00-00

Entretien et Lavage



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
FR47NARS	Marine	43.0	28.0	43.0	0.4540	0.0518	5036108208289	25036108695267
FR47NARM	Marine	43.0	28.0	43.0	0.4880	0.0518	5036108208272	25036108695250
FR47NARL	Marine	43.0	28.0	43.0	0.5020	0.0518	5036108208265	25036108695243
FR47NARXL	Marine	43.0	28.0	43.0	0.5160	0.0518	5036108208296	25036108695274
FR47NARXXL	Marine	43.0	28.0	43.0	0.5140	0.0518	5036108208302	25036108695281
FR47NARXXXL	Marine	43.0	28.0	43.0	0.5660	0.0518	5036108208319	25036108695298