

## MERKMALE

- Lamellentafel aus Stahl mit zwei Beinen, die es zu einem leichten und tragbaren Aufbewahrungsfach macht, um wertvollen Arbeitsplatz zu befreien
- Kompatibel mit einem stapelbaren Behälter- und Schachtelsystem
- Epoxidpulverbeschichtete, geschlitzte Platte für zusätzliche Haltbarkeit, einfache Reinigung und Korrosionsbeständigkeit
- Verstellbare Nivellierfüße, damit Sie Ihre Lüftungsschlitze haben können in der Höhe, die für den einfachen Zugriff auf alle geeignet ist. Der Behälter, die Sie befestigen

## RS PRO RS Pro Platte mit Lüftungsschlitzen aus PP, mit Lüftungsschlitze, 2000 mm x 1000 mm, Blau

RS Best.-Nr. 424-5566



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Neu: Freistehende, geschlitzte Platte von RS Pro. Von der Werkstatt bis zum Lager ist dieses vielseitige und hochwertige Gerät eine unverzichtbare Ergänzung für jeden Arbeitsbereich, um wertvolle Arbeitsplätze zu schaffen und eine praktische Aufbewahrungslösung für den täglichen Gebrauch zu bieten. Dieser Lamellenteller mit Lüftungsschlitzen verfügt über Schlitze zum Aufhängen von Aufbewahrungsbehältern, Haken für Werkzeuge und vieles mehr, wodurch er eine flexible und funktionale Einheit ist, die für eine Vielzahl von verschiedenen Anwendungen geeignet ist. Mit der mit Epoxidpulverbeschichtung beschichteten Lamellen-Platte ist sie so konzipiert, dass sie eine lange Lebensdauer hat, die beständig gegen Chemikalien, Wetter- und Feuchtigkeitsänderungen ist und daher für alle Umgebungen geeignet ist.

Erhältlich in zwei verschiedenen Ausführungen, ein- und doppelseitig sowie in zwei verschiedenen Größen:  
 Einseitig: [424-5588](#) 1500 x 1000 mm, [424-5566](#) 2000 x 1000 mm

Doppelseitig: [424-5487](#) 1500 x 1000 mm, [424-5471](#) 2000 x 1000 mm

## Allgemeine

<b>Typ</b>	Geschlitzte Platte
<b>Behältermaterial</b>	PP
<b>Farbe</b>	Blau
<b>Kapazität</b>	400kgs
<b>Gesamtanzahl (NL) der Luven-Anzahl</b>	480
<b>Oberfläche</b>	Epoxidpulverbeschichtung
<b>Anwendung</b>	Einsatz in Büros, Geschäften, Werkstätten, Laboren, Krankenhäusern und Lagerhäusern oder sogar für Regale zu Hause

## Mechanische

<b>Kompatible Behältergröße</b>	1,2,3,4,5,6
<b>Geschlitzte Plattengröße</b>	2000 mm x 1000 mm

<b>Außenabmessungen</b>	
<b>Abmessungen</b>	2100 mm x 1000 mm x 500 mm
<b>Gesamthöhe</b>	2100mm
<b>Gesamtbreite</b>	1000mm
<b>Gesamttiefe</b>	500mm

## Zulassungen

Konformität/Zertifizierung

EN61340



O/A Stand Size H x W x D (mm)	Capacity	No of Louvres Per Stand	RS Stock No.
<b>Louvred Panel Storage Unit (Single Sided)</b>			
1600 x 1000 x 500	400Kgs	360	<b>424-5588</b>
2100 x 1000 x 500	400Kgs	480	<b>424-5566</b>
<b>Louvred Panel Storage Unit (Double Sided)</b>			
1600 x 1000 x 750	800Kgs	720	<b>424-5487</b>
2100 x 1000 x 750	800Kgs	960	<b>424-5471</b>