


# Martellerie-Chasse goupille monobloc,diamètre 10 mm,Dureté 55 HRC-FACOM248.10 - 248.10 - 3148511593509



## Description :

**Description longue :** • Traitement thermique assurant une dureté de 53 à 55 HRc. • Présentation : corps octogonal, tige en acier haute résistance. • Finition : zinguée.

## Spécifications :

Diamètre	12.0 mm
Poids	120.0 g
longueur	150.0 mm
a	9.9 mm
classificationStore.keyTitle.TECHNICAL.A (METRIC)	9.9 mm
Longueur L1	50.0 mm

Édité le 16/01/2023