

17 35 125 <u>4</u> 102	—	min.0,76µm (30µin) Au über/over min.1,27µm (50µin) Ni
17 35 125 <u>2</u> 102	2	Au über/over Ni
17 35 125 <u>1</u> 102	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. <i>part-no.</i>	Anforderungsstufe nach IEC <i>performance level acc. to IEC</i>	Kontaktoberfläche <i>contact plating</i>

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances IEC 61076-4-101		
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 2:1 (5:1)	har-bus HM Federleiste, Typ AB-25, 125 pol. mit Schirmblech Reihe-f <i>har-bus HM female connector, type AB-25, 125 pol. with shield row-f</i>	
			Detail.	01.06.01	Hm			
			Insp.	01.06.01	Ko			
			Stand.					
35456	01.12.08	TD					TB 17 35 125 x102 Sub.	
32387	19.11.04	HL.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP 			Blatt/ page 		
27619								
Mod.	Dat.	Name						