

Produktinformation

82 01 150 SB

KNIPEX TwinGrip

Front- und Seitengreifzange



- Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlossenen Köpfen und Antrieben
- Einzigartige Kombination: Frontgreif- und Seitengreif-Funktion, durchgestecktes Gelenk, Druckknopfverstellung
- Bissiges Frontgreifmaul mit robusten Zähnen und hoher Übersetzung an der Maulspitze
- Klein und handlich – passend auch für filigranere Arbeiten
- Große Front- und Seitengreif-Kapazitäten: für Durchmesser und Schlüsselweiten 3 – 16 mm
- Sehr schlanke und kompakte Zange: filigranes Arbeiten auch in beengten Bauräumen, mit schlanker Drehzone für schnelles Schrauben
- Zuverlässiges, frontales Greifen flacher Werkstücke bis 6 mm durch Dreipunkt-Anlage
- Dreifach verstellbares Gleitgelenk mit Druckknopfverstellung für präzises Anpassen der Greifweite
- Optimierte Geometrie des Seitengreifmauls: mit Festklemmeffekt für maximalen Grip beim Lösen und Anziehen
- Klemmschutz mindert das Risiko gequetschter Finger
- Langlebig und belastbar durch robustes, durchgestecktes Zangengelenk

Allgemein

Artikel-Nr.	82 01 150 SB
EAN	4003773091004
Zange	grau atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Gewicht	130 g
Abmessungen	154 x 85 x 18 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Einstellpositionen	3
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 1/8 – 5/8 Zoll
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 3 – 16 mm
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	3 – 16 mm
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll)	1/8 – 5/8 Zoll

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

