Datenblatt:

Dreh-Winkeladapter T12/13 270° Peachick Move ws

Dreh- Winkeladapter T12/13 270° Peachick Move weiss





Artikelnummer	14 9712
EAN	7611007074470
Einheits Nr.	
Einheit	STK
Verpackungseinheit	6
Verpackungsmasse	6.0 x 6.0 x 7.0 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	0.037 Kg
Ursprungsland	CN
Zolltarifnr.	85366990

Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Adapter
Marke	STEFFEN
Modell	Typ 12 / Typ 13 Peachick Move
Anzahl Steckdosen	1
Steckdosentyp	Typ 13
Erhöhter Berührungsschutz	Ja
Produktfarbe	Weiss
Nennstrom	10 A
Nennspannung	250 V
Nennleistung	2500 W
Steckertyp	Typ 12 Winkelausführung (270° drehbar)
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Zusatzfunktionen	Stecker bis zu 270° drehbar
Produkthöhe	60 mm
Produktbreite	60 mm
Produkttiefe	70 mm
Gewicht netto	0.037 Kg
Verpackungsart	offen