Verbindungsklemmen

HelaCon Plus

Die HelaCon Steckklemmen ermöglichen schnelle, einfache und sichere Verbindungen und Verteilungen von elektrischen Leitern in der Haus- und Gebäudeinstallation. Sie können in allen Anschlussdosen, gleich ob Auf- oder Unterputz, verwendet werden. HelaCon Plus eignet sich besonders, wenn eine einfache Handhabung bei gleichzeitig hohem Anspruch an die Verarbeitungssicherheit gewünscht wird.

Hauptmerkmale

- Hochentwickelte Steckklemme
- Zur professionellen Kabelinstallation in der Gebäudetechnik
- Doppelfeder erleichtert die Anwendung
- Entlastet den Anwender in schwierigen Situationen wie beispielsweise der Überkopfmontage
- Einfach zu überprüfender Sitz der Drähte dank transparentem Gehäuse
- Unterschiedliche Farbkodierung erleichtert die Unterscheidung der Klemmen
- Prüföffnung zur Spannungsmessung an der Vorderseite
- Sichere Anwendung in der Installation und Instandhaltung

Mehr Details!

HelaCon Plus Familie.

Die neu entwickelte Doppelfeder ermöglicht einfaches Stecken, sicheren Halt und eine optische Kontrolle.

MATERIAL	Polycarbonat (PC)
Nennstrom	24 A
Nennspannung	450 V
Kabelquerschnitt (VDE	0,5 - 2,5 mm² ein-/mehrdrähtig (max. 7 Einzeladern)
Abisolierlänge	11 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Betriebstemperatur	-30 °C bis +105 °C
Zulassungen/Normen	CE, cULus, DEMKO, ENEC, FIMKO, GL, KEMA-KEUR, NEMKO, SEMKO, VDE

HF ✓ RoHS ✓

Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

Ausgabe: 10/2015

Verbindungsklemmen

HelaCon Plus



HelaCon Plus Verbindungsklemme in der Frontansicht



HelaCon Plus Verbindungsklemme in der Seitenansicht

TYP	Zeichnung	Anzahl der Anschlüsse	Farbe	Breite (W)	Höhe (H)	Tiefe (D)	Inhalt	Art.-Nr.
HECP-2		2	Transparent (CL), Gelb (YE)	11,8	10,5	19,0	100 Stk.	148-90000
HECP-3		3	Transparent (CL), Orange (OG)	15,9	10,5	19,0	100 Stk.	148-90001
HECP-4		4	Transparent (CL)	20,1	10,5	19,0	75 Stk.	148-90002
HECP-5		5	Transparent (CL), Blau (BU)	24,2	10,5	19,0	50 Stk.	148-90003
HECP-6		6	Transparent (CL), Violett (VT)	28,4	10,5	19,0	50 Stk.	148-90004
HECP-8		8	Transparent (CL), Grau (GY)	36,7	10,5	19,0	40 Stk.	148-90005

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.