

## 特点

- 150 mm / 6 in 双刻度
- 轻型碳纤维结构
- 四向测量，可测量外部，内部，深度和步长
- 刻度单位：0.1 mm
- 旋转刻度盘边框

## RS Pro 150mm 刻度盘卡尺 0.1 mm，公制和英制

RS 库存号：841-2537



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

### 商品描述属性 1

RS Pro 碳纤维刻度盘卡尺具有双刻度，带公制和英制读数，可进行内部和外部精密测量。可调机制具有方便的指轮，因此您可以精确调整卡尺，轻松测量物体。卡尺滑动表面升高，以防止刻度磨损。内部钳口，外部钳口和滑动深度杆提供四种测量方式。

### 一般规格

卡尺类型	模拟
英制或公制	两者
显示类型	拨号
精确度	0.4mm
分辨率	0.1 mm
拇指滚轮	是的
数据输出	否
应用	适用于实验室，电气和电子维修和维护，机械和汽车应用

### 电气规格

电池	否
----	---

### 机械规格

容量	150mm
刻度	0.1mm
每转刻度的总数	100
每转的行驶速度	10mm



