


Datenblatt:

Steckdosenleiste VARIABL 5xT13 3m mit Blitz- / Überspannungsschutz ws

Kompakte Steckdosenleiste im exklusiven Design. Gelungene Mischung aus Innovation und Technik. Die Steckdosenleiste besteht aus 5xT13 Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz, einem T12 Stecker und 3 Meter Kabel. Die quer angelegten Steckplätze sichern einen Gebrauch von Netzgeräten und Winkelsteckern ohne Steckdosenverlust. Mit den 2 Haftmagneten und 2 Metallklebehalterungen lässt sich die Steckdosenleiste schnell und einfach auf Metall oder anderen Oberflächen fixieren. Der Resetschalter schützt vor Sach- und Personenschaden und kann auch als Ein/Aus-Schalter genutzt werden. Die Aufwickelvorrichtung verhindert einen Kabelsalat bei Nichtgebrauch. Mit dem eingebauten Überspannungsschutz können elektrische Geräte, wie Laptop, Fernseher, Musikanlage oder Kaffemaschine, wirkungsvoll vor kurzzeitigen Überspannungen sowie Schäden durch den Blitzeinschlag im Netz geschützt werden.



Artikelnummer	20 200235 44R
EAN	7611007124908 
Einheits Nr.	986141243
Einheit	STK
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmasse	9.0 x 44.0 x 4.0 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	0.545 Kg
Ursprungsland	CN
Zolltarifnr.	85366990

Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Steckdosenleiste Multifunktional
Marke	STEFFEN
Modell	Variabl
Anzahl Steckdosen	5
Steckdosentyp	Typ 13
Steckdosenfarbe	Weiss
Steckdosenausrichtung	quer
Erhöhter Berührungsschutz	Ja
Schalter	Ja
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	2300 W
Kabeltyp	H05VV-F (Td)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1 mm ²
Kabellänge	3 m
Kabelfarbe	Weiss
Steckertyp	Typ 12 Dreh-Winkelausführung (drehbar 270°) mit integriertem Überstromschutz

Merkmal	Bezeichnung
Befestigungsmöglichkeit	Haftmagnete mit Metallklebehalterungen, Aufhängeöse
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Produktfarbe	Weiss
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Sicherheitsfunktionen	Überstromschutzschalter
Zusatzfunktionen	integrierte digitale Wochenschaltuhr 1-Kanal
Zusatzfunktionen	Stecker bis zu 270° drehbar
Zusatzfunktionen	integrierte Aufwickelvorrichtung
Produkthöhe	440 mm
Produktbreite	90 mm
Produkttiefe	40 mm
Gewicht netto	0.540 Kg
Verpackungsart	Schrumpffolie