

Zeitähler, mech.anisch, 10-27V DC



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	mechanischer Zeitähler
Ausführung des Schaltantriebs	sonstiges
Allgemeine technische Daten	
Funktionsweise / des Betriebsstundenzählers	analog
Reset-Funktion	Nein
Eingangsspannung	24 V
Versorgungsspannung	
Spannungsart	DC
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Anzahl	
Anzahl der darstellbaren Zeichen	7
Mechanischer Aufbau	
Höhe	90 mm
Höhe / der Frontplatte	45 mm

Breite	36 mm
Breite	
• der Frontplatte	36 mm
Einbautiefe	64 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	2
Befestigungsart	DIN-Schiene
Nettogewicht	94 g

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2 P
- gemäß IEC 81346-2:2009 PH

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung



UR



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=7KT5801>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/7KT5801>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7KT5801

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

