

## CARACTERÍSTICAS

- Tornillos de rosca para cortar una rosca sin pretaladrar
- Tornillos autorroscantes con rebaje en cruz
- Acero inoxidable 18/8 grado A2 (tipo 304 S15)

## Tornillo autorroscante de cabeza alomada de acero inoxidable plano RS Pro, N°4 x 3/8in largo 9,5mm mm de largo

RS Código RS: 521-541



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

## Descripción del

De la marca de confianza RS Pro, estos tornillos autorroscantes son ideales para trabajos que requieren una fijación segura sin necesidad de taladrar previamente. Son los tornillos de rosca fabricados en acero inoxidable A2, que garantizan una excelente protección contra la corrosión, el desgaste y el desgarro.

## Especificaciones

<b>Forma de la cabeza</b>	Panorámica
<b>Tipo de unidad</b>	Pozidriv
<b>Acabado</b>	Sencillo
<b>Material</b>	Acero inoxidable; acero
<b>Tamaño de rosca (UTS)</b>	N.o 4, 3/8in
<b>Estilo de punto</b>	Cono
<b>Grado</b>	A2
<b>Aplicaciones</b>	Carpinteros, trabajadores de la construcción, entusiastas del bricolaje

## Especificaciones mecánicas

<b>Longitud imperial</b>	3/8in
<b>Longitud métrica</b>	9.5mm
<b>Tamaño de rosca (mm)</b>	N.o 4, 3/8in
<b>Tipo de acero inoxidable</b>	304 A2
<b>Diámetro de la cabeza</b>	5.6mm
<b>Altura de la cabeza</b>	2.2mm

Especificación

DIN 7981C



RS Part No.	Thread Size	Length
521535	No. 4	1/4in
521541	No. 4	3/8in
521557	No. 4	1/2in
521579	No. 6	3/8in
521620	No. 8	3/4in
521636	No. 8	1in
521670	No. 4	3/8in