



### Principale

Range	Linergy
Product name	FH
Tipo di prodotto o componente	Pettine di distribuzione
Categoria accessori	Accessori collegamento
Numero di poli	1P + N
Numero di vie	22 ways, tipo : N + L + Vigi con 9 mm passo
Distance between way	45 mm
Marcatura	N L
Tipo di connettore	Tooth
Numero totale di moduli (18 mm)	56

### Complementare

Tipologia del prodotto	Cutttable
Corrente nominale [In]	63 A 40 °C
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230 V AC Ph/N
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V AC
Versione	Orizzontale
Passi 9 mm	112
Larghezza	1000 mm
Colore	Grigio chiaro ( RAL 7035 )
Compatibilità gamma	Acti 9
Compatibilità prodotto	IDPN

### Ambiente

Standard	IEC 60947-7 IEC 61439-2
Resistenza al fuoco	960 °C ( 30 s ) conforme a IEC 60695-2-1

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.