M12 PCSS54-402C
TAGLIATUBI PER ACCIAIO INOX M12™ RAPTOR XL

- MILWAUKEE® M12™ RAPTOR XL è in grado di tagliare tubi installati in acciaio inox, acciaio dolce e rame
- Taglia un tubo in acciaio inox da 54 mm in meno di 30 secondi grazie al potente motore da 330 giri/min
- Fino a 45 tagli con una batteria M12™ da 4.0 Ah
- Utilizzabile con una sola mano e con solo 4 cm di spazio tra la tubazione e il muro
- Le ganasce si adattano automaticamente al diametro del tubo
- Taglia tubazioni nei diametri 35, 42 e 54 mm
- Testa in metallo sigillata e sistema di drenaggio per massima resistenza all'acqua
- Il LED posto sulla parte frontale migliora la visibilità anche in ambienti con scarsa luminosità
- Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®



REDLITHIUM™



Velocità a vuoto (giri/min)	330
Diametro tubo (mm)	35, 42, 54
Spazio minimo per taglio tubo (mm)	43
Spessore pareti tubo (mm)	1.5
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.1 (M12 B4)
Equipaggiamento standard	1 disco di ricambio, 1 gancio, 1 tubetto di olio
Kit incluso	2 x M12 B4 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933498605