

ALPHA

8370U00080P62

EAN 4031582490718

Roulette pivotante, Fixation à platine. chape en acier inoxydable Corps de roue polyamide, moyeu lisse



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	80 mm
Largeur de roue	30 mm
Dimension de platine	105 x 85 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Déport	36 mm
Diamètre d'encombrement	152 mm
Hauteur	108 mm
Résistance à la température	- 25 / + 80 °C
Norme	EN_12532
Rayon d'encombrement	76 mm
Dureté du bandage	Shore D 75
Capacité de charge dynamique	200 kg
Capacité de charge statique	400 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●