



## WD SPRAY

**Spray multiuso di manutenzione**  
**Penetra, lubrifica, rimuove le tracce di acqua e protegge dalla corrosione**

Il formato in aerosol permette l'erogazione uniforme di questa miscela di olio minerale raffinato a base di solventi, contenente anche inibitori della corrosione e dell'ossidazione, additivi con proprietà di resistenza a pressioni estreme e un agente modificatore dell'attrito.

ROCOL WD Spray è un prodotto multiuso in grado di rimuovere le tracce di acqua, penetrare nelle parti corrose sbloccandole, lubrificare leggermente e lasciare una tenace pellicola anticorrosiva. È la soluzione ideale per la protezione e la completa disidratazione di sistemi con motori ad accensione, bobine, distributori, conduttori ad alta tensione, candele, ecc.

### CARATTERISTICHE

- Eccellente penetrazione e sblocco di raccordi grippati
- Buone proprietà di lubrificazione
- Rimuove qualsiasi traccia di acqua: particolarmente adatto per la disidratazione di sistemi con motori ad accensione.
- Forma una buona pellicola anticorrosiva

### ISTRUZIONI PER L'USO

- Agitare bene l'aerosol prima dell'uso.
- Applicare da una distanza di 15-30 cm
- Accertarsi che le apparecchiature siano disinserite se usato su componenti elettrici.
- 

Pubblicazione 34271c: gennaio 04

1

#### **Lubrificanti ROCOL**

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

[www.rocol.com](http://www.rocol.com)

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.



## WD SPRAY

**La scheda tecnica e la scheda Informazioni per la salute e la sicurezza sono disponibili tramite:**

**Servizio FaxBack** : +44 (0)113 232 2770  
**Sito Web** : [www.rocol.com](http://www.rocol.com)  
**Assistenza clienti** : +44 (0)113 232 2700

### **SPECIFICHE TECNICHE (valori standard)**

Aspetto	Liquido color ambra chiaro
Tipo di base	Olio minerale ad alto grado di raffinazione
Solvente	Idrocarburo
Propellente	CO <sub>2</sub> (biossido di carbonio)
Viscosità fluido base a 40 °C	31 cSt
Viscosità fluido base a 100 °C	5 cSt
Solubilità	
	Acqua Insolubile
	Solventi Solubile in solventi clorurati e idrocarburici
Conservazione	Conservare in aree non esposte alla luce diretta del sole. Mantenere la temperatura di conservazione al di sotto di 50 °C.
Dimensioni confezione	300 ml

Publicazione 34271c: gennaio 04

2

#### **Lubrificanti ROCOL**

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

[www.rocol.com](http://www.rocol.com)

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.

TECHNICAL DATA