

CARACTERÍSTICAS

- Cabezal de corte 46mm ancho x 14mm profundo cable tiras antes hasta la terminación
- Capacidad de conexión de 0,3mm² a 25 mm² o de 0,5 mm² a 50 mm²
- Los mangos de vinilo recubiertos son cómodos y resistentes

Alicates de corte enrasado RS Pro 238mm

Código RS: 541-6567



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de

productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Las mordazas redondeadas de acero al carbono de nuestra Marca RS Pro de alta calidad convierten a estos cortacables en ideales para cortar cobre y aluminio. Estos alicates de corte de cable son una excelente adición a cualquier caja de herramientas.

Especificaciones

Tipo	Alicates de corte enrasado
Aplicaciones	Corte de cables

Especificaciones mecánicas

Longitud total	238mm
Longitud de mordaza	62mm
Material	Acero de molibdeno de cromo
Capacidad máxima de corte	16mm
Acabado	Bordes de corte pulidos, acabado completamente pulido para alicates, mango de color rojo. Cabezal de corte: 46mm ancho x 14mm profundo
Material de asa	Inmersión de vinilo

