

Hauptmerkmale

Baureihe	Mureva
Produkt- oder Komponententyp	Gehäuse
Farbton	Grau

Zusatzmerkmale

Stecker, Steckdosenmaterial	Selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
Abdeckungstyp	Abdeckung mit Scharniere und Dichtung
Gehäusevariante	Panel mounting
Montagemodus	Schalttafelmontage
Befestigungsmodus	4 Befestigungspunkte
Basisabmessungen	65 x 85 mm
Höhe	85 mm
Breite	65 mm
Schutzart (IP)	IP65
Schutzart (IK)	IK09

Montage

Schutzart (IP)	IP65
Schutzart (IK)	IK09
Feuerbeständigkeit	850 °C

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
RoHS exemption information	 Ja