



Principales

Temps de réponse max	45 ms avec ouverture pour Masterpact MTZ1
Gamme	MasterPact
Nom de l'appareil	MN
Type de produit ou équipement	Déclencheur à minimum de tension
Application	Sécurité
Compatibilité de gamme	Masterpact MasterPacT MTZ1 disjoncteur
Type de déclencheur	Instantané
voltmétrique	

Complémentaires

Type de commande	Standard
Tension d'alimentation [Un]	24 V CA 50/60 Hz 24...30 V cc
Réglage du seuil en tension	0,35...0,7 Un ouverture 0,85 Un fermeture
Maintien de la consommation d'énergie	4,5 W
Mode de montage du disjoncteur	Extraire

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie