

CombiLine-Modular II Zubehör

Blink-LEDs₀

Beschreibung			Typ	Bestell-Nummer	Preis 1 Stück €	Gewicht 1 Stück kg	Verp.- Einheit Stück
Farbe	Wellen- länge nm	Leucht- stärke mcd					

Nennspannung 24 V, Nennstrom 25 mA, DC

Rot	630	50 000	4950 512-1	GJD4 950 512 R0001		0,005	20
Grün	565	50 000	4950 512-2	GJD4 950 512 R0002		0,005	20
Gelb	585	50 000	4950 512-3	GJD4 950 512 R0003		0,005	20

Glühlampen mit Ba 9s Sockel Stromart: AC/DC.

Beschreibung					Typ	Bestell-Nummer	Preis 1 Stück €	Gewicht 1 Stück kg	Verp.- Einheit Stück
Nenn- spg. V	Nenn- strom mA	Nenn- leistung W	Lebens- dauer h	Leucht- stärke mcd					
6	200	1,2	10 000	350	5911 086-11	GJD5 911 086 R0011		0,002	20
12	100	1,2	10 000	230	5911 086-12	GJD5 911 086 R0012		0,002	20
24	50	1,2	10 000	280	5911 086-13	GJD5 911 086 R0013		0,002	20
30	40	1,2	10 000	250	5911 086-4	GJD5 911 086 R0004		0,002	20
48	42	2	6 000	500	5911 086-5	GJD5 911 086 R0005		0,002	20
60	20	1,2	5 000	190	5911 086-14	GJD5 911 086 R0014		0,002	20
110	18	2	7 500	250	5911 086-7	GJD5 911 086 R0007		0,002	20
130	15	2	7 500	120	5911 086-15	GJD5 911 086 R0015		0,002	20

Lampen-Wechsel-Werkzeug

Beschreibung	Typ	Bestell-Nummer	Preis 1 Stück €	Gewicht 1 Stück kg	Verp.- Einheit Stück
--------------	-----	----------------	-----------------------	--------------------------	----------------------------

Für LEDs und für Leuchtmittel	KA1-8072	1SFA 616 920 R8072		0,002	1
-------------------------------	----------	--------------------	--	-------	---

Montagewerkzeug

Beschreibung	Typ	Bestell-Nummer	Preis 1 Stück €	Gewicht 1 Stück kg	Verp.- Einheit Stück
--------------	-----	----------------	-----------------------	--------------------------	----------------------------

Zum Anziehen der Befestigungsmutter	MA1-8015	1SFA 611 920 R8015		0,021	1
-------------------------------------	----------	--------------------	--	-------	---

Silikon-Dichtkappen

aus durchsichtigem, hitze- und kältebeständigem Silikon. Verhärtet bei niedrigen Temperaturen nicht. Bietet Schutzart IP 67. Entfernen Sie den Dichtring, wenn Sie die Dichtkappe benutzen.

Beschreibung	Typ	Bestell-Nummer	Preis 1 Stück €	Gewicht 1 Stück kg	Verp.- Einheit Stück
--------------	-----	----------------	-----------------------	--------------------------	----------------------------

für flache Drucktaster	KA1-8052	1SFA 616 920 R8052		0,002	1
für hohe Drucktaster	KA1-8002	1SFA 616 920 R8002		0,002	1

für Doppeldrucktaster	MA1-8126	1SFA 611 920 R8126		0,004	1
-----------------------	----------	--------------------	--	-------	---