

## ASSORTIMENTO IN CASSETTA DI ABS CON BUSSOLE ESAGONALI (25 PZ)



**607 1/2 EA**

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U06070300Q

### Dettagli famiglia

Codice	LxPxH mm	Peso kg
U06070302	435x270x70	4,5

### Composizione

Articolo	Pezzi	Misure
236 1/2 - Prolunghe	2	125-250

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia  
 Partita IVA e C.F: 03225990138

**StanleyBlack&Decker**

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo  
 da parte di Stanley Black & Decker, Inc.  
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

**Articolo**
**Pezzi**
**Misure**

	237 A 1/2 - Cricchetto reversibile certificato IP51	1	-
	239 1/2 N - Manovella con impugnatura girevole	1	-
	240 1/2 N - Leva a T con attacco quadro scorrevole	1	-
	241 1/2 - Snodo cardanico	1	-
	606 L - Cassetta in ABS vuota - taglia L	1	-
	235 1/2 EN - Chiavi a bussola con bocca esagonale	19	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22- 23-24-27-30-32

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia  
 Partita IVA e C.F: 03225990138

**StanleyBlack&Decker**

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo  
 da parte di Stanley Black & Decker, Inc.  
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000