

Produktinformation

Akku-Knickschrauber 7,2 V



EAN: 0088381838009

DF012DSE

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	200 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	650 min ⁻¹
Bohrleistung in Stahl	5 mm
Bohrleistung in Holz	6 mm
Drehmoment weich/hart	3,6/5,6 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Sechskant
Akkuspannung	7,2 V
Akkukapazität	1,5 Ah
Maße (LxBxH) mm	218x44x142
Gewicht	0,53 kg



Lieferumfang:

Transportkoffer
Akku-BL0715 Li 7.2V 1.5Ah
Ladegerät DC10WA 10,8V
PH Bit 2x50

Best.-Nr.:

824842-6
198000-3 (2x)
194588-1
784244-7

- Sehr handlicher Akku-Knickschrauber mit 2-Gang-Getriebe
- Sehr kompakt und leicht für Bohr- und Schraubarbeiten auf engem Raum
- 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Verriegelungshebel zur Verwendung des Werkzeugs als Handschrauber
- Blinkende LED zeigt nachlassende Akkukapazität an
- Mit leuchtstarker LED
- Rechts-/Links-Lauf

Schalldruckpegel (L_{pA})

70 dB(A) K-Wert Vibration

1,5 m/s² K-Wert Geräusch

3 dB(A)

Stand: 22-6-2017

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

www.makita.de