

## 特点

- 蜂鸣声警报
- 步进/自动选择功能
- 电池电量不足指示自动关闭电源
- 小尺寸 - 易于携带
- 特别适用于 SOHO LAN 安装

## RS Pro test equipment of distance to fault

RS 号: 136-8580



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

具有用户友好型界面、可轻松清楚地验证问题。通过面板上的 led 显示开路、短路和交叉报告、包括故障通过指示灯、只需轻触一个简单的测试按钮即可完成。内置远程端接器可分离用于单人电缆测试、装置两侧均具有端连接器。此测试仪还可测试 1-350 米的长度。

## 一般规格

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 电缆类型 | lan 、 RJ45 类 /stp 、 RJ45 类 /utp |
| 测试类型 | 到故障距离                           |
| 连接器  | RJ45 连接器                        |
| 显示类型 | LED                             |
| 提示音  | 是的                              |
| 测试长度 | 1M 至 350m ( 3ft 至 1200ft )      |
| 操作方式 | 轻触开关键盘                          |
| 主体材料 | 塑料                              |

## 电气规格

|      |    |
|------|----|
| 电源   | 电池 |
| 电池类型 | 9V |

## 机械规格

|    |                      |
|----|----------------------|
| 尺寸 | 103mm x 78mm x 32 毫米 |
| 长度 | 103mm                |
| 宽度 | 78mm                 |
| 高度 | 32mm                 |

操作环境规格

|        |                  |
|--------|------------------|
| 最高工作温度 | 50°C             |
| 最低工作温度 | 0°C              |
| 存储温度   | -10°C 至 60°C     |
| 湿度     | 10 % 至 90 % 、无冷凝 |

认证

|          |           |
|----------|-----------|
| 合规性 / 认证 | ce 、 rohs |
|----------|-----------|

